




## KOMET KUB Centron® Bohrkronen für Wendeschneidplatten WOEX, Ø DC: 67mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	236650 67
GTIN	4047109095304
Artikelklasse	24L

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Prozesssicher bis 8 (9)×D.
- Zentrierung durch Zentrierspitze und Führungsstollen.
- Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkronen.
- Ø der Führungsstollen ist abgestimmt auf Wendeschneidplatte mit 0,4 mm Eckenradien. Bei Durchgangsbohrungen kann der Ø des Führungsstollens mit Unterlegfolien abgestimmt werden.

#### Verwendung:

- Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.
- Mit Zentrierspitze Nr. 236655 – 236657.
- Mit Wendeschneidplatte Nr. 236740 – 237080.

#### Passend für:

Grundkörper Nr. 236652 – 236654.

#### Lieferumfang:

Bohrkronen inklusive Führungsstollen (Ersatzführungsstollen Nr. 236658).

Ab Ø 65 mm mit Wendeschneidplatten-Einsätzen (Wendeschneidplatten-Einsatz außen +1 mm im Ø einstellbar).

## Technische Beschreibung

Zentrierspitze-Größe	65
Wendeplattenschrauben-Set	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Schraube für Grundkörper	239655 20IP3
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 05T304
Grundkörper-Größe	65
Anzahl Schneiden Z	1
Serie	KUB Centron®
Nenn-Ø D	67
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 8IP2	239655 8IP2
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m	211750 1,3
KOMET KUB Centron® Zentrierspitze HSS Typ 65	236656 65
KOMET® Grundkörper Ø DC 65 mm	236653 65
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 20IP3	239655 20IP3
KOMET® Grundkörper Ø DC 65 mm	236652 65
KOMET® Grundkörper Ø DC 65 mm	236654 65
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
KOMET KUB Centron® Zentrierspitze HSS Typ 65	236655 65

