



## KNUX 160405R Set 10-teilig, Sorte: HBX020



### Bestelldaten

Bestellnummer	251090 HBX020
GTIN	4045197663993
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

KNUX 160405R Set 10-teilig HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PG

Spanleitstufe: 3,2 mm

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 6 mm

Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

### Technische Beschreibung

Spanbrecher	PG
Eckenradius	0,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	1 - 6 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub $f$	0,2 - 0,7 mm/U
Spanleitstufe	3,2 mm
Sorte	HBX020
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160405R
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen