



## KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkronen für Wendeschneidplatten SOEX, Ø DC: 24mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	236651 24
GTIN	4047109226975
Artikelklasse	24L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die Bohrspitze führt das Werkzeug exakt in der Bohrachse und gewährleistet somit Geradheit und höchste Prozesssicherheit, Stabilität in Bohrtiefen bis zu 9xD.

Anbohren auf ebenen geraden Flächen ohne Pilotbohrung möglich.

Bohrkronen ohne Führungsstollen und deren Einstellung.

#### Verwendung:

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

Mit Zentrierspitze Nr. 236659.

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236520 – 236576.

#### Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
Grundkörper-Größe	20
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 060306
Wendeplattenschrauben-Set	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Zentrierspitze-Größe	40

Schraube für Grundkörper	239653 8IP8
Serie	KUB Centron®
Nenn-Ø D	24
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Bohrverwendung	Grundlochbohren
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,0 N·m	211750 1,0
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 8IP8	239653 8IP8
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP2	239652 6IP2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP