KOMET

KOMET KUB Centron® Bohrkrone für Wendeschneidplatten WOEX, Ø DC: 76mm



Bestelldaten

| Bestellnummer | 236650 76 |
|---------------|---------------|
| GTIN | 4047109095397 |
| Artikelklasse | 24L |

Beschreibung

Ausführung:

- · Prozesssicher bis 8 (9)×D.
- · Zentrierung durch Zentrierspitze und Führungsstollen.
- · Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkrone.
- Ø der Führungsstollen ist abgestimmt auf Wendeschneidplatte mit 0,4 mm Eckenradien.
 Bei Durchgangsbohrungen kann der Ø des Führungsstollens mit Unterlegfolien abgestimmt werden.

Verwendung:

- · Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.
- Mit Zentrierspitze Nr. 236655 236657.
- · Mit Wendeschneidplatte Nr. 236740 237080.

Passend für:

Grundkörper Nr. 236652 – 236654.

Lieferumfang:

Bohrkrone inklusive Führungsstollen (Ersatzführungsstollen Nr. 236658).

Ab \varnothing 65 mm mit Wendeschneidplatten-Einsätzen (Wendeschneidplatten-Einsatz außen +1 mm im \varnothing einstellbar).

Technische Beschreibung

| Wendeplattenschrauben-Set | 239655 8IP2 (1,3 Nm) |
|-----------------------------|---------------------------|
| Schraube für Grundkörper | 239655 20IP3 |
| Grundkörper-Größe | 72 |
| Anzahl Schneiden Z | 1 |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 05T304 |
| Zentrierspitze-Größe | 65 |
| Serie | KUB Centron® |
| Nenn-Ø D | 76 |
| Bohrverwendung | Zentrierbohren |
| Bohrverwendung | bedingt Querbohren |
| Bohrverwendung | bedingt schräger Austritt |
| Bohrverwendung | bedingt schräg Anbohren |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Wendeplattenbohrer |

Zubehör

| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m | 211750 1,3 |
|--|--------------|
| KOMET® Grundkörper Ø DC 72 mm | 236652 72 |
| KOMET® Grundkörper Ø DC 72 mm | 236653 72 |
| KOMET® Grundkörper Ø DC 72 mm | 23665472 |
| KOMET KUB Centron® Zentrierspitze HSS Typ 65 | 236655 65 |
| KOMET KUB Centron® Zentrierspitze HSS Typ 65 | 236656 65 |
| Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 20IP3 | 239655 20IP3 |
| Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 8IP2 | 239655 8IP2 |
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP | 674252 8IP |