


KOMET® Grundkörper, 6×D, Ø DC: 33mm

Bestelldaten

Bestellnummer	236652 33
GTIN	4047109076266
Artikelklasse	24K

Beschreibung
Ausführung:

- **Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkronen.**
- **Schaftausführung ABS.**
- **Prozesssicher bis 6×D.**

Verwendung:

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

Hinweis:

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.

Technische Beschreibung

ABS® Schaft-Ø D _s	50 mm
passend für Bohrkronen	33 - 39,2 mm
Gesamtlänge L _{ges}	255 mm
Grundkörper-Ø d ₁	32 mm
Nutzlänge L ₁	215 mm
Nenn-Ø D	33
Bohrtiefe für Wendepattenbohrer bis	6×D
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendepattenbohrer

