


**KOMET® Grundkörper, 8×D, Ø DC: 65mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	236654 65
GTIN	4047109096004
Artikelklasse	24K

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkronen.**
- **Schaftausführung ABS.**
- **Prozesssicher bis 8 (9)×D.**

**Verwendung:**

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

**Hinweis:**

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge $L_{ges}$	640 mm
passend für Bohrkronen	65 - 71 mm
Grundkörper-Ø $d_1$	63,5 mm
Nutzlänge $L_1$	560 mm
ABS® Schaft-Ø $D_s$	80 mm
Nenn-Ø $D$	65
Bohrtiefe für Wendepattenbohrer bis	8×D
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendepattenbohrer

