

Garant
eco-Klemmdrehhalter kurz, rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/08 mm


Bestelldaten

Bestellnummer	251904 25/08
GTIN	4045197651143
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PWLNR/L 2525X08

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0804..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 34 mm

Gesamtlänge L: 105,5 mm

Unterlegplatte: 259031 19

Technische Beschreibung

Kniehebelschraube	259018 3
Feder	259046 1
Unterlegplatte	259031 19
Plattengröße	8 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm

passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Kopflänge L ₁	34 mm
Schaftgröße	25 mm
Kniehebel	259015 3
ISO-Code Halter	PWLNR/L 2525X08
Gesamtlänge L	105,5 mm
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel-Schraube Typ 3	259018 3
Unterlegplatte Typ 19	259031 19
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Kniehebel Typ 3	259015 3
Feder Typ 1	259046 1
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3