



KNUX 160410R Set 10-teilig, Sorte: HBX020



Bestelldaten

Bestellnummer	251056 HBX020
GTIN	4045197663832
Artikelklasse	22D

Beschreibung

KNUX 160410R Set 10-teilig HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PM

Spanleitstufe: 2,2 mm

Schnitttiefe a_p : 1 - 5 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,7 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1 - 5 mm
Spanleitstufe	2,2 mm
Hauptanwendung	P
Eckenradius	1 mm
Vorschub f	0,2 - 0,7 mm/U
Spanbrecher	PM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HBX020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160410R
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen