


**KOMET® Grundkörper, 8×D, Ø DC: 72mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	236654 72
GTIN	4047109096011
Artikelklasse	24K

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkronen.**
- **Schaftausführung ABS.**
- **Prozesssicher bis 8 (9)×D.**

**Verwendung:**

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

**Hinweis:**

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

Grundkörper-Ø d <sub>1</sub>	70,5 mm
passend für Bohrkronen	72 - 81 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	690 mm
ABS® Schaft-Ø D <sub>s</sub>	100 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	610 mm
Nenn-Ø D	72
Bohrtiefe für Wendepplattenbohrer bis	8×D
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendepplattenbohrer

