

Garant

**eco-Klemmdrehhalter PWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN., links,
Schaft- / Plattengröße: 16/06 mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	251905 16/06
GTIN	4045197651150
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PWLNR/L 1620X06

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0604..

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 30 mm

Gesamtlänge L: 77 mm

Unterlegplatte: 259031 9

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	30 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0604..
ISO-Code Halter	PWLNR/L 1620X06

Kniehebelschraube	259018 4
Plattengröße	6 mm
Schaftgröße	16 mm
Kniehebel	259015 6
Feder	259046 2
Unterlegplatte	259031 9
Gesamtlänge L	77 mm
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel Typ 6	259015 6
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Unterlegplatte Typ 9	259031 9
Kniehebel-Schraube Typ 4	259018 4
Feder Typ 2	259046 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500