

Verlängerungsleitung für F, B, PL, CZ, 250 V, Typ: 25N



Bestelldaten

Bestellnummer	081183 25N
GTIN	4007123251513
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen (IP44).

Mit Steckdosen für die **Länder F, B, PL, CZ**. Beständig gegen Öl, Benzin, UV-Strahlung.

Neopren-Gummikabel mit spritzwassergeschütztem Gummistecker und -kupplung.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Technische Beschreibung

Kabellänge	25 m
Material Kabel	Neopren
passend für Länder	F; B; PL; CZ
Kabelaufbau	3G1,5
Kabelklasse	H07RN-F
Typ	25N

schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
IP-Schutzart	IP 44
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	E
Produktnameattribut	250 V
Netzspannung	250 V
Produktart	Verlängerungskabel

Zubehör

Kabelaufhängesystem CableFix Typ XL	081191 XL
Kabelaufhängesystem CableFix Typ S	081191 S
Kabelaufhängesystem CableFix Typ L	081191 L