



KNUX 160410R Set 10-teilig, Sorte: HBX130



Bestelldaten

Bestellnummer	251056 HBX130
GTIN	4045197663856
Artikelklasse	22D

Beschreibung

KNUX 160410R Set 10-teilig HBX130 Sorte: HBX130

Spanbrecher: MM

Spanleitstufe: 2,2 mm

Schnitttiefe a_p : 1 - 5 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,7 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	1 mm
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,2 - 0,7 mm/U
Schnitttiefe a_p	1 - 5 mm
Spanbrecher	MM
Spanleitstufe	2,2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HBX130
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160410R
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen