

Garant**Klemmdrehhalter PWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN., links, Schaft-/Plattengröße: 32/08mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251917 32/08
GTIN	4045197674784
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Funktionsbreite L ₄	40 mm
Feder-Set	259044 2
Plattengröße	8 mm
Kniehebelschraube	259018 2
Federstift-Set	259047 2
Kniehebel	259015 2
Unterlegplatte	259031 40
Kopflänge L ₁	23 mm
ISO-Code Halter	PWLNR/L 3232 P08
Schaftgröße	32 mm
Gesamtlänge L	170 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Kniehebel Typ 2	259015 2
Unterlegplatte Typ 40	259031 40
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500