

Garant
QuickTurn-Klemmdrehhalter DWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links, Schaft- / Plattengröße: 25/08mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251907 25/08
GTIN	4045197558299
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Vorteil:

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. **Arretierung durch Knopfdruck lösen – Schneide wechseln – Pratzenklemmung drücken.**

Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.

Gleichbleibende Klemmkraft, hohe Wechselgenauigkeit, wartungsfrei.

Innenkühlung: nein

ISO-Code Halter: DWLNR/L 2525M08

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0804..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 32 mm

Gesamtlänge L: 150 mm

Unterlegplatte: 259031 42

Technische Beschreibung

Pratze	259038 10
Schraube für Unterlegplatte	259025 4
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Unterlegplatte	259031 42
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Plattengröße	8 mm

Schaftgröße	25 mm
Kopflänge L ₁	32 mm
ISO-Code Halter	DWLNR/L 2525M08
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Spannpratze Typ 10	259038 10
Schraube für Unterlegplatte	259171
Spannpratze	259354
Unterlegplatte	259581
Schraube für Unterlegplatte Typ 4	259025 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 42	259031 42
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500