


KOMET® Grundkörper, 6×D, Ø DC: 46mm

Bestelldaten

Bestellnummer	236652 46
GTIN	4047109095946
Artikelklasse	24K

Beschreibung
Ausführung:

- **Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkrone.**
- **Schaftausführung ABS.**
- **Prozesssicher bis 6×D.**

Verwendung:

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

Hinweis:

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.

Technische Beschreibung

ABS® Schaft-Ø D _s	80 mm
passend für Bohrkrone	46 - 54 mm
Grundkörper-Ø d ₁	44,5 mm
Gesamtlänge L _{ges}	375 mm
Nutzlänge L ₁	310 mm
Nenn-Ø D	46
Bohrtiefe für Wendepplattenbohrer bis	6×D
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendepplattenbohrer

