

Garant
eco-Klemmdrehhalter kurz, links, Schaft- / Plattengröße: 20/06 mm


Bestelldaten

Bestellnummer	251905 20/06
GTIN	4045197651167
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PWLNR/L 2020X06

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0604..

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 30 mm

Gesamtlänge L: 89 mm

Unterlegplatte: 259031 9

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	WN.. 0604..
Kopflänge L ₁	30 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Plattengröße	6 mm
Schaftgröße	20 mm

ISO-Code Halter	PWLNRL 2020X06
Kniehebelschraube	259018 4
Feder	259046 2
Kniehebel	259015 6
Unterlegplatte	259031 9
Gesamtlänge L	89 mm
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel Typ 6	259015 6
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Feder Typ 2	259046 2
Kniehebel-Schraube Typ 4	259018 4
Unterlegplatte Typ 9	259031 9
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5