Garant

Klemmdrehhalter PWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts, Schaft-/Plattengröße: 20/08mm



Bestelldaten

Bestellnummer	251916 20/08
GTIN	4045197651334
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	20 mm
Kniehebel	259015 2
Feder-Set	259044 2
passende Wendeschneidplatte	WN 0804
Kopflänge L ₁	20 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Plattengröße	8 mm
Federstift-Set	259047 2
ISO-Code Halter	PWLNR/L 2020K08
Unterlegplatte	259031 40
Kniehebelschraube	259018 2
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Kniehebel Typ 2	259015 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Unterlegplatte Typ 40	259031 40
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,	
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500	659957 500
cN·m	