


**KOMET® Grundkörper, 6×D, Ø DC: 55mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	236652 55
GTIN	4047109095953
Artikelklasse	24K

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkrone.**
- **Schaftausführung ABS.**
- **Prozesssicher bis 6×D.**

**Verwendung:**

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

**Hinweis:**

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

ABS® Schaft-Ø D <sub>s</sub>	80 mm
Grundkörper-Ø d <sub>1</sub>	53,5 mm
passend für Bohrkrone	55 - 64 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	370 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	435 mm
Nenn-Ø D	55
Bohrtiefe für Wendepplattenbohrer bis	6×D
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendepplattenbohrer

