



KNUX 160410R Set 10-teilig, Sorte: HBX130



Bestelldaten

Bestellnummer	251096 HBX130
GTIN	4045197664099
Artikelklasse	22D

Beschreibung

KNUX 160410R Set 10-teilig HBX130 Sorte: HBX130
 Spanbrecher: MG
 Spanleitstufe: 3,2 mm
 Schnitttiefe a_p : 1 - 6 mm
 Vorschub f : 0,2 - 0,7 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	1 mm
Spanbrecher	MG
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	1 - 6 mm
Vorschub f	0,2 - 0,7 mm/U
Spanleitstufe	3,2 mm
Hauptanwendung	M
Sorte	HBX130
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160410R
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen