

**Garant****Klemmdrehhalter MWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN., rechts,  
Schaft- / Plattengröße: 25/08mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251912 25/08
GTIN	4045197651266
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Stift	259049 2
Unterlegplatte	259031 41
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Schrauben-Set	259023 2
Kopflänge L <sub>1</sub>	31 mm
Schaftgröße	25 mm
Spannpratze	259038 12
ISO-Code Halter	MWLNR/L 2525M08
Plattengröße	8 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Unterlegplatte Typ 41	259031 41
Stift Typ 2	259049 2
Schrauben-Set10-teilig Typ 2	259023 2
Spannpratze Typ 12	259038 12
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500