


KOMET® Grundkörper, 6×D, Ø DC: 65mm

Bestelldaten

Bestellnummer	236652 65
GTIN	4047109095960
Artikelklasse	24K

Beschreibung
Ausführung:

- **Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkrone.**
- **Schaftausführung ABS.**
- **Prozesssicher bis 6×D.**

Verwendung:

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

Hinweis:

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	500 mm
Nutzlänge L_1	420 mm
ABS® Schaft-Ø D_s	80 mm
Grundkörper-Ø d_1	63,5 mm
passend für Bohrkrone	65 - 71 mm
Nenn-Ø D	65
Bohrtiefe für Wendepplattenbohrer bis	6×D
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendepplattenbohrer

