

**KOMET® Grundkörper, 8×D, Ø DC: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	236654 20
GTIN	4047109076211
Artikelklasse	24K

Beschreibung**Ausführung:**

- **Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkrone.**
- **Schaftausführung ABS.**
- **Prozesssicher bis 8 (9)×D.**

Verwendung:

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

Hinweis:

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L _{ges}	235 mm
ABS® Schaft-Ø D _s	50 mm
Nutzlänge L ₁	200 mm
Grundkörper-Ø d ₁	19 mm
passend für Bohrkrone	20 - 25 mm
Nenn-Ø D	20
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	8×D
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

