

**Garant****Klemmdrehhalter PWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/08mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251916 32/08
GTIN	4045197674777
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	PWLNR/L 3232 P08
Unterlegplatte	259031 40
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	40 mm
Federstift-Set	259047 2
Kopflänge L <sub>1</sub>	23 mm
Feder-Set	259044 2
Schaftgröße	32 mm
Kniehebel	259015 2
Kniehebelschraube	259018 2
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Plattengröße	8 mm
Gesamtlänge L	170 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

## Datenblatt

Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Kniehebel Typ 2	259015 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Unterlegplatte Typ 40	259031 40
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500