

Garant**Klemmdrehhalter MWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 32/08mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251912 32/08
GTIN	4045197656957
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	32 mm
Funktionsbreite L ₄	40 mm
Stift	259049 2
Unterlegplatte	259031 41
ISO-Code Halter	MWLNR/L 3232P08
Spannpratze	259038 12
Plattengröße	8 mm
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Kopflänge L ₁	32 mm
Schrauben-Set	259023 2
Gesamtlänge L	170 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Spannpratze Typ 12	259038 12
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Unterlegplatte Typ 41	259031 41
Stift Typ 2	259049 2
Schrauben-Set10-teilig Typ 2	259023 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500