

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. MWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/08mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	251936 25/08
GTIN	4045197651419
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Stift	259049 3
Unterlegplatte	259031 41
Spannpratze	259038 12
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	32 mm
Mittenversatz L_3	17 mm
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Plattengröße	8 mm
ISO-Code Halter	A25R MWLNR/L08
Schrauben-Set	259023 3
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	24 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Stift Typ 3	259049 3
Spannpratze Typ 12	259038 12
Unterlegplatte Typ 41	259031 41
Schrauben-Set10-teilig Typ 3	259023 3
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500