



KNUX 160410L Set 10-teilig, Sorte: HBX020



Bestelldaten

Bestellnummer	251098 HBX020
GTIN	4045197664112
Artikelklasse	22D

Beschreibung

KNUX 160410L Set 10-teilig HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PG

Spanleitstufe: 3,2 mm

Schnitttiefe a_p : 1 - 6 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,7 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1 - 6 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	1 mm
Vorschub f	0,2 - 0,7 mm/U
Spanbrecher	PG
Spanleitstufe	3,2 mm
Sorte	HBX020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160410L
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen