


KOMET® Grundkörper, 6×D, Ø DC: 72mm

Bestelldaten

Bestellnummer	236652 72
GTIN	4047109095977
Artikelklasse	24K

Beschreibung
Ausführung:

- **Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkrone.**
- **Schaftausführung ABS.**
- **Prozesssicher bis 6×D.**

Verwendung:

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

Hinweis:

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.

Technische Beschreibung

passend für Bohrkrone	72 - 81 mm
Nutzlänge L ₁	460 mm
Grundkörper-Ø d ₁	70,5 mm
ABS® Schaft-Ø D _s	100 mm
Gesamtlänge L _{ges}	540 mm
Nenn-Ø D	72
Bohrtiefe für Wendepplattenbohrer bis	6×D
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendepplattenbohrer

