

Garant
eco-Klemmdrehhalter kurz, links, Schaft- / Plattengröße: 20/08 mm


Bestelldaten

Bestellnummer	251905 20/08
GTIN	4045197651198
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PWLNR/L 2020X08

passende Wendschneidplatte: WN.. 0804..

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 34 mm

Gesamtlänge L: 93 mm

Unterlegplatte: 259031 19

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	PWLNR/L 2020X08
Kniehebelschraube	259018 3
Kopflänge L ₁	34 mm
passende Wendschneidplatte	WN.. 0804..
Feder	259046 1

Kniehebel	259015 3
Unterlegplatte	259031 19
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	8 mm
Gesamtlänge L	93 mm
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Kniehebel Typ 3	259015 3
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Unterlegplatte Typ 19	259031 19
Feder Typ 1	259046 1
Kniehebel-Schraube Typ 3	259018 3