

**Garant**
**Klemmdrehhalter CKJNL 93°, für Wendeschneidplatten KNUX., links, Schaft- / Plattengröße: 20/16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251009 20/16
GTIN	4045197654649
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	30 mm
ISO-Code Halter	CKJNR/L 2020K16
Plattengröße	16 mm
Schraube für Pratze	259021 3
Feder	259046 3
Schaftgröße	20 mm
passende Wendeschneidplatte	KNUX 1604.. R/L
Feder-Set	259044 3
Unterlegplatte	259031 6
Pratze	259038 17
Kopflänge L <sub>1</sub>	32 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Spannpratze Typ 17	259038 17
Schraube für Spannpratze Typ 3	259021 3
Unterlegplatte Typ 6	259031 6
Feder-Set10-teilig Typ 3	259044 3
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 4 mm	674242 4
Feder Typ 3	259046 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600