

Garant**Klemmdrehhalter PWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN., links, Schaft-/Plattengröße: 16/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251917 16/06
GTIN	4045197651358
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	WN.. 0604..
Kniehebelschraube	259018 6
Federstift-Set	259047 3
Plattengröße	6 mm
ISO-Code Halter	PWLNRL 1616H06
Kniehebel	259015 9
Kopflänge L ₁	16 mm
Unterlegplatte	259031 25
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Feder-Set	259044 5
Schaftgröße	16 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Unterlegplatte Typ 25	259031 25
Kniehebel Typ 9	259015 9
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500