

**Garant****Klemmdrehhalter MWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/08mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251913 20/08
GTIN	4045197651273
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	MWLNLR/L 2020K08
Stift	259049 2
Spannpratze	259038 12
Schrauben-Set	259023 2
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Schaftgröße	20 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	28 mm
Plattengröße	8 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Unterlegplatte	259031 41
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Stift Typ 2	259049 2
Schrauben-Set10-teilig Typ 2	259023 2
Spannpratze Typ 12	259038 12
Unterlegplatte Typ 41	259031 41
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500