


**KOMET® Grundkörper, 4xD, Ø DC: 20mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	236653 20
GTIN	4047109076198
Artikelklasse	24K

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkronen.**
- **Schaftausführung ABS.**
- **Prozesssicher bis 4xD.**

**Verwendung:**

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

**Hinweis:**

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge $L_{ges}$	145 mm
Grundkörper-Ø $d_1$	19 mm
passend für Bohrkronen	20 - 25 mm
ABS® Schaft-Ø $D_s$	50 mm
Nutzlänge $L_1$	113 mm
Nenn-Ø $D$	20
Bohrtiefe für Wendepattenbohrer bis	4xD
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendepattenbohrer

