


KOMET® Grundkörper, 8×D, Ø DC: 33mm

Bestelldaten

Bestellnummer	236654 33
GTIN	4047109076273
Artikelklasse	24K

Beschreibung
Ausführung:

- **Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkronen.**
- **Schaftausführung ABS.**
- **Prozesssicher bis 8 (9)×D.**

Verwendung:

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

Hinweis:

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Nutzlänge L ₁	290 mm
passend für Bohrkronen	33 - 39,2 mm
Gesamtlänge L _{ges}	330 mm
Grundkörper-Ø d ₁	32 mm
ABS® Schaft-Ø D _s	50 mm
Nenn-Ø D	33
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	8×D
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

