

Garant**Klemmdrehhalter PWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN., links, Schaft-/Plattengröße: 20/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251917 20/06
GTIN	4045197651365
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	PWLNRL 2020K06
Plattengröße	6 mm
Kniehebelschraube	259018 6
Kniehebel	259015 9
Federstift-Set	259047 3
Funktionsbreite L ₄	25 mm
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0604..
Schaftgröße	20 mm
Kopflänge L ₁	16 mm
Unterlegplatte	259031 25
Feder-Set	259044 5
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 25	259031 25
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Kniehebel Typ 9	259015 9
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500