

Garant**Klemmdrehhalter MWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/08mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251913 25/08
GTIN	4045197651280
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	25 mm
Spannpratze	259038 12
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Kopflänge L ₁	31 mm
ISO-Code Halter	MWLNR/L 2525M08
Stift	259049 2
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Schrauben-Set	259023 2
Plattengröße	8 mm
Unterlegplatte	259031 41
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schrauben-Set 10-teilig Typ 2	259023 2
Spannpratze Typ 12	259038 12
Unterlegplatte Typ 41	259031 41
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Stift Typ 2	259049 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500