


KOMET® Grundkörper, 4×D, Ø DC: 26mm

Bestelldaten

Bestellnummer	236653 26
GTIN	4047109076228
Artikelklasse	24K

Beschreibung
Ausführung:

- **Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkrone.**
- **Schaftausführung ABS.**
- **Prozesssicher bis 4×D.**

Verwendung:

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

Hinweis:

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Nutzlänge L ₁	130 mm
passend für Bohrkrone	26 - 32 mm
Grundkörper-Ø d ₁	25 mm
ABS® Schaft-Ø D _s	50 mm
Gesamtlänge L _{ges}	160 mm
Nenn-Ø D	26
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	4×D
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

