


KOMET® Grundkörper, 8×D, Ø DC: 40mm

Bestelldaten

Bestellnummer	236654 40
GTIN	4047109076181
Artikelklasse	24K

Beschreibung
Ausführung:

- **Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkronen.**
- **Schaftausführung ABS.**
- **Prozesssicher bis 8 (9)×D.**

Verwendung:

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

Hinweis:

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	390 mm
ABS® Schaft-Ø D_s	63 mm
Grundkörper-Ø d_1	38,5 mm
passend für Bohrkronen	40 - 45 mm
Nutzlänge L_1	340 mm
Nenn-Ø D	40
Bohrtiefe für Wendepplattenbohrer bis	8×D
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendepplattenbohrer

