

Garant**Klemmdrehhalter PWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN., links, Schaft-/Plattengröße: 25/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251917 25/06
GTIN	4045197651372
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	259031 25
Kniehebel	259015 9
ISO-Code Halter	PWLNLR/L 2525M06
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Federstift-Set	259047 3
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0604..
Plattengröße	6 mm
Schaftgröße	25 mm
Kopflänge L ₁	16 mm
Kniehebelschraube	259018 6
Feder-Set	259044 5
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Unterlegplatte Typ 25	259031 25
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Kniehebel Typ 9	259015 9
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500