

Garant**Klemmdrehhalter MWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN., links, Schaft- / Plattengröße: 32/08mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251913 32/08
GTIN	4045197656964
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schrauben-Set	259023 2
Plattengröße	8 mm
Unterlegplatte	259031 41
Schaftgröße	32 mm
Spannpratze	259038 12
Stift	259049 2
Kopflänge L ₁	32 mm
Funktionsbreite L ₄	40 mm
ISO-Code Halter	MWLNR/L 3232P08
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Gesamtlänge L	170 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Spannpratze Typ 12	259038 12
Schrauben-Set10-teilig Typ 2	259023 2
Stift Typ 2	259049 2
Unterlegplatte Typ 41	259031 41
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500