

Garant
**Stahl-Bohrstange A.. PWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 20/06mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	251942 20/06
GTIN	4045197651488
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	WN.. 0604..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	25 mm
Plattengröße	6 mm
Mittenversatz L_3	13 mm
Kniehebel	259015 14
Kniehebelschraube	259018 10
ISO-Code Halter	A20Q PWLNR/L06
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L_2	19 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm

674242 2

Kniehebelschraube Typ 10

259018 10

Kniehebel Typ 14

259015 14

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500