

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. MWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/08mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	251937 25/08
GTIN	4045197651440
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Stift	259049 3
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	32 mm
Unterlegplatte	259031 41
Plattengröße	8 mm
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
ISO-Code Halter	A25R MWLNR/L08
Spannpratze	259038 12
Schrauben-Set	259023 3
Mittenversatz L_3	17 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	24 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Unterlegplatte Typ 41	259031 41
Spannpratze Typ 12	259038 12
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schrauben-Set10-teilig Typ 3	259023 3
Stift Typ 3	259049 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500