

HEDI

Kabelaufroller für F, B, PL, CZ, Typ: 15N



Bestelldaten

Bestellnummer	081195 15N
GTIN	4003644017003
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Kabelaufroller mit **geführter Auszugs- und Aufrollautomatik, Mehrfacharretierung pro Umdrehung**. Hochbruchfestes, geschlossenes **Kunststoffgehäuse**. Thermischer **Überlastschutz**, robustes H07RN-F Neopren-Kabel mit Kupplungsanschluss. Einfache Wand- bzw. Decken-Montage mit **150° Schwenkbereich**.

Funktion:

IP24: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden.

Verwendung:

Verbesserte Ergonomie durch zugentlastetes Arbeiten, sowie zur Ordnungssicherung und Vermeidung von Unfall- und Verletzungsgefahr durch am Boden liegende Kabel.

Hinweis:

Federgetriebene Schlauchaufroller siehe Nr. 080066 bis 080079.

Technische Beschreibung

Material Kabel	Neopren-Gummi
Breite	185 mm
Kabelaufbau	3G1,5
Länge	325 mm

Nennleistung abgerollt	2000 (16 A) W
Kabellänge	15 m
Typ	15N
Höhe	275 mm
Kabelklasse	H07RN-F
Gehäusewerkstoff	Kunststoff
Nennspannung	250 V
IP-Schutzart	IP 24
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	E
Produktart	Kabelaufroller