


KOMET® Grundkörper, 4×D, Ø DC: 33mm

Bestelldaten

Bestellnummer	236653 33
GTIN	4047109076259
Artikelklasse	24K

Beschreibung
Ausführung:

- **Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkrone.**
- **Schaftausführung ABS.**
- **Prozesssicher bis 4×D.**

Verwendung:

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

Hinweis:

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Grundkörper-Ø d ₁	32 mm
ABS® Schaft-Ø D _s	50 mm
Gesamtlänge L _{ges}	195 mm
Nutzlänge L ₁	160 mm
passend für Bohrkrone	33 - 39,2 mm
Nenn-Ø D	33
Bohrtiefe für Wendepplattenbohrer bis	4×D
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendepplattenbohrer

