


KOMET® Grundkörper, 6×D, Ø DC: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	236652 20
GTIN	4047109076204
Artikelklasse	24K

Beschreibung
Ausführung:

- **Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkrone.**
- **Schaftausführung ABS.**
- **Prozesssicher bis 6×D.**

Verwendung:

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

Hinweis:

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	185 mm
passend für Bohrkrone	20 - 25 mm
Grundkörper-Ø d_1	19 mm
ABS® Schaft-Ø D_s	50 mm
Nutzlänge L_1	150 mm
Nenn-Ø D	20
Bohrtiefe für Wendepplattenbohrer bis	6×D
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendepplattenbohrer

