



## KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkronen für Wendeschneidplatten SOEX, Ø DC: 32mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	236651 32
GTIN	4047109227057
Artikelklasse	24L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die Bohrspitze führt das Werkzeug exakt in der Bohrachse und gewährleistet somit Geradheit und höchste Prozesssicherheit, Stabilität in Bohrtiefen bis zu 9xD.

Anbohren auf ebenen geraden Flächen ohne Pilotbohrung möglich.

Bohrkronen ohne Führungsstollen und deren Einstellung.

#### Verwendung:

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

Mit Zentrierspitze Nr. 236659.

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236520 – 236576.

#### Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Schraube für Grundkörper	239653 8IP9
Zentrierspitze-Größe	60
Anzahl Schneiden Z	2
Grundkörper-Größe	26
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 090408

Wendeplattenschrauben-Set	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Serie	KUB Centron®
Nenn-Ø D	32
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Bohrverwendung	Grundlochbohren
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 15IP	239652 15IP
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 8IP9	239653 8IP9
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,8 N·m	211750 2,8