

Garant**Klemmdrehhalter PWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN., links, Schaft-/Plattengröße: 16/08mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251917 16/08
GTIN	4045197651389
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	PWLNRL 1616H08
Feder-Set	259044 2
Kniehebel	259015 2
Kopflänge L ₁	20 mm
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Federstift-Set	259047 2
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Kniehebelschraube	259018 2
Schaftgröße	16 mm
Unterlegplatte	259031 40
Plattengröße	8 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Unterlegplatte Typ 40	259031 40
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
Kniehebel Typ 9	259015 9
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Kniehebelschraube Typ 8	259018 8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500