

Garant**Stahl-Bohrstange A.. PWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/08mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251942 25/08
GTIN	4045197656971
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	32 mm
Unterlegplatte	259031 40
Plattengröße	8 mm
Kniehebelschraube	259018 8
Federstift-Set	259047 2
ISO-Code Halter	A25R PWLNR/L08
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Feder-Set	259044 2
Kniehebel	259015 2
Mittenversatz L_3	17 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	24 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Kniehebel Typ 2	259015 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Unterlegplatte Typ 40	259031 40
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Kniehebelschraube Typ 8	259018 8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500