


KOMET® Grundkörper, 8×D, Ø DC: 55mm

Bestelldaten

Bestellnummer	236654 55
GTIN	4047109095991
Artikelklasse	24K

Beschreibung
Ausführung:

- **Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkronen.**
- **Schaftausführung ABS.**
- **Prozesssicher bis 8 (9)×D.**

Verwendung:

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

Hinweis:

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Grundkörper-Ø d ₁	53,5 mm
passend für Bohrkronen	55 - 64 mm
Nutzlänge L ₁	495 mm
Gesamtlänge L _{ges}	560 mm
ABS® Schaft-Ø D _s	80 mm
Nenn-Ø D	55
Bohrtiefe für Wendepattenbohrer bis	8×D
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendepattenbohrer

