


**KOMET® Grundkörper, 6×D, Ø DC: 26mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	236652 26
GTIN	4047109076235
Artikelklasse	24K

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkronen.**
- **Schaftausführung ABS.**
- **Prozesssicher bis 6×D.**

**Verwendung:**

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

**Hinweis:**

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

ABS® Schaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	175 mm
passend für Bohrkronen	26 - 32 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	210 mm
Grundkörper-Ø d <sub>1</sub>	25 mm
Nenn-Ø D	26
Bohrtiefe für Wendepattenbohrer bis	6×D
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendepattenbohrer

