


**KOMET® Grundkörper, 4×D, Ø DC: 40mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	236653 40
GTIN	4047109076280
Artikelklasse	24K

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkronen.**
- **Schaftausführung ABS.**
- **Prozesssicher bis 4×D.**

**Verwendung:**

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

**Hinweis:**

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

passend für Bohrkronen	40 - 45 mm
Grundkörper-Ø d <sub>1</sub>	38,5 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	235 mm
ABS® Schaft-Ø D <sub>s</sub>	63 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	185 mm
Nenn-Ø D	40
Bohrtiefe für Wendepattenbohrer bis	4×D
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendepattenbohrer

